

Плоский цилиндр DZF-2 1/2"- -A-P-A-S2

№ изделия: 194259

FESTO

с защитой от проворота, с опросом положений, упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях. Различные опции монтажа, с дополнительными монтажными элементами или без них.



Примерное
представление



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Ход | 0,04 ... 13 " |
| Диаметр поршня | 2 1/2 " |
| Макс. угловое отклонение штока +/- | 0,4 deg |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Защита от скручивания/направляющая | Овальный поршень |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Рабочее давление | 1 ... 10 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1.682 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 1.682 N |
| Пневматическое присоединение | 1/4 NPT |
| Материал крышки | Алюминий |
| Материал уплотнений | FPM TPU-U(PU) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал штока | Легированная сталь |