

Регулятор давления LRS-1/8-G

№ изделия: 194694
Продукт будет снят с производства

FESTO

без манометра, с запирающейся рукояткой регулятора.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка со встроенной фиксацией
Положение при сборке	Любое
Функция контроллера	Постоянная выходного давления с компенсацией начального давления со вторичным сбросом
Манометр	G1/8" подготовлено
Рабочее давление	1 ... 20 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 12 bar
Макс. гистерезис давления	0,2 bar
Стандартный номинальный расход	600 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Температура среды	-10 ... 80 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Вес продукта	420 g
Тип крепления	Установка передней панели Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Латунь