

Блок подготовки воздуха FRCS-3/4-D-7-MAXI

№ изделия: 194952

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Комбинация фильтр/регулятор давления/маслораспылитель, серия D, рукоятка регулятора с фиксацией.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------|--|
| Размер | Maxi |
| Серия | D |
| Фиксатор привода | Поворотная рукоятка со встроенной фиксацией |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Отвод конденсата | Ручное вращением |
| Тип конструкции | Фильтр-регулятор с манометром пропорциональный стандартный маслораспылитель |
| Макс. объем конденсата | 80 см ³ |
| Степень фильтрации | 40 µm |
| Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
| Манометр | с манометром |
| Рабочее давление | 1 ... 16 bar |
| Диапазон давления управления | 0,5 ... 7 bar |
| Макс. гистерезис давления | 0,4 bar |
| Стандартный номинальный расход | 8.500 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 2.490 g |
| Тип крепления | Линейный монтаж с принадлежностями |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G3/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G3/4 |
| Материал корпуса | Цинковая штамповка |
| Материал стакана | PC |