

Блок подготовки воздуха FRCS-1-D-5M-O-MAXI-A

№ изделия: 194971

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Комбинация фильтр/регулятор давления/маслораспылитель, серия D, рукоятка регулятора с фиксацией.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка со встроенной фиксацией
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Отвод конденсата	полностью автоматический
Тип конструкции	Фильтр-регулятор без манометра пропорциональный стандартный маслораспылитель
Макс. объем конденсата	80 см ³
Степень фильтрации	5 µm
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Манометр	Подготовка для G1/4
Рабочее давление	2 ... 12 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 12 bar
Макс. гистерезис давления	0,4 bar
Стандартный номинальный расход	7.200 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Инертные газы
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	2.620 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1
Пневматическое подключение, канал 2	G1
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC