

Опорная стойка LBN-40

№ изделия: 195861

FESTO

для поворотного крепления цилиндров.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	191 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Сталь Гальванизирован
Материал монтажного штифта	Сталь Гальванизирован
Материал фиксатора	Пружинная сталь, гальванизированная