

Основной блок CDVI5.0-GB4-MP

№ изделия: 196714

FESTO

Для пневмоострова CDVI, 4 позиции распределителей.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина	112 mm
Макс. количество распределителей	4
Классификация сопротивления коррозии CRC	3
Авторизация	C-Tick
Вес продукта	1.050 g
Тип крепления	С внутренней резьбой и распорным болтом
Присоединение продувочного канала	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)