

Модуль ASI-i ASI-EVA-4E-M12-5POL

№ изделия: 197069

FESTO

AS-интерфейс для 4 входов датчиков




Таблица данных

Характеристика	Значение
Защищен от смены полярности	для рабочего напряжения
Рабочее напряжение DC, AS интерфейс	26,5 ... 31,6 V
Максимальное кол-во входов	4
Остаточный дрейбзг, AS interface	20 mVss
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
Вес продукта	200 g
Входные характеристики	По IEC 1131-2, тип 02
Вход логической схемы	PNP (положительное переключение)
Тип крепления	со сквозным отверстием