

Плита для блочного монтажа MHP1-P2-2

№ изделия: 197196

FESTO

для распределителя полустыкового монтажа MHP1-...-HC/TC



Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	2
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматическое подключение, канал 1	M7
Материал соединительной плиты	Алюминиевый сплав