


# Штекерная розетка с кабелем КМН-0,5

№ изделия: 197263

FESTO

Для распределителей с электромагнитным управлением МНА1-Р...-НС/ТС и МНР1-Р...-НС/ТС



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения DC	24 V
Класс защиты	IP40 в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-40 ... 80 °C
Вес продукта	4 g
Электрическое подключение	Розетка разъема 2-пин
Длина кабеля	0,5 m
Тип крепления	Клипса
Цвет корпуса	Черный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	ПОМ
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC