

Плита для блочного монтажа MNA2-PR6-3-M5

№ изделия: 197449

FESTO

для стыковых распределителей MNA2-...-HC/TC



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Макс. количество распределителей | 6 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Способ крепления на плите | со сквозным отверстием с верхней рейкой |
| Способ крепления распределителя | с внутренней резьбой |
| Пневматические каналы 1/33 | M7 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | M5 |
| Пневматические каналы 3/11 | M7 |
| Материал соединительной плиты | Алюминиевый сплав |