

Плита для блочного монтажа MHP2-PR8-3-PI

№ изделия: 197455

FESTO

со штекерами, для моностабильных распределителей MHP2-...-PI
Снимается, доступен до конца 2007




Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. число позиций распределителя	8
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Метод крепления на плите	со сквозным отверстием с верхней рейкой
Метод крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматические каналы 1/33	M7
Пневматические каналы 3/11	M7
Замечание по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале монтажной плиты	Обработанный алюминиевый сплав