

Плита для блочного монтажа MHP2-PR10-3-PI-D25

№ изделия: 197465

FESTO

со штекерами и многополюсным электрическим разъемом, для
моностабильных распределителей MHP2-...-PI

Снимается, доступен до конца 2007




Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. число позиций распределителя	10
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Метод крепления на плате	со сквозным отверстием с верхней рейкой
Метод крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматические каналы 1/33	M7
Пневматические каналы 3/11	M7
Замечание по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале монтажной плиты	Обработанный алюминиевый сплав