

Глушитель U-E-1/8-S

№ изделия: 197478

Продукт будет снят с производства

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-Корея

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочее напряжение, генератор вакуума	0 ... 8 bar
Расход в атмосферу	1.400 l/min
Уровень звукового давления	80 dB(A)
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	7,5 g
Пневматическое присоединение	G1/8
Информация о материале, встроенный амортизатор	Бронза
Информация о материале, резьбовая часть	Латунь