

Дроссель с обратным клапаном GRLA-E-M5-QS-4

№ изделия: 197480

FESTO

для дросселирования на выхлопе, с поворотным присоединением.
Эти продукты можно заказать только через Фесто-Корея



Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования в одном направлении
Пневматическое подключение, канал 2	M5
Тип крепления	Резьбовой
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Температура среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	9,9 g
Информация о материале, резьбовая часть	Латунь
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR