

Осушитель воздуха мембранный LDM-D-MAXI-300

№ изделия: 197518

FESTO

Без резьбовых соединительных плит, с резьбовым стержнем FRB, для сухого чистого сжатого воздуха.

Снимается, доступен до конца 2006

Внимание: Чтобы гарантировать долгую и безаварийную службу устройства, воздух следует очистить с помощью микрофильтра 0, 01 µm (оставшиеся частички < 0,1 µm, содержание масла < 0,1 мг на кубометр)!



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Позиция сборки	Вертикальный +/- 5°
Структура проекта	Мембранный осушитель
Входное давление 1	3 ... 8,5 bar
Стандартный номинальный расход	300 l/min
Рабочая среда	Класс чистоты воздуха 1:7:1 по ISO 8573-1
Снижение точки росы под давлением	13 °C
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-20 ... 55 °C
Температура среды	5 ... 50 °C
Окружающая температура	5 ... 50 °C
Вес продукта	1.470 g
Тип крепления	с принадлежностями
Замечание по материалу	Содержит PWIS частички.
Информация о материале, корпус	Цинковая штамповка
Информация о материале стакана	Обработанный алюминиевый сплав