

# Спиральный пластиковый шланг DUO (двойной) PUN-6X1-S-6-DUO-BS

№ изделия: 197622

FESTO

Очень гибкий, стойкий к гидролизу в большой степени



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочая длина	6 m
Наружный диаметр	6 mm
Длина блока	2,228 m
Внутренний диаметр	4 mm
Диаметр катушки	46 mm
Кол-во обмоток	168
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Авторизация	TÜV
Сертификационный департамент	B 013277 0506 00
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-35 ... 60 °C
Вес продукта	700 g
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 6 мм для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 4 мм для ниппельных штуцеров под шланг с внутренним диаметром 4 мм
Цвет	голубой/черный
Твердость по Шору	D 52 +/- 3
Материал шланга	TPE-U(PU)