

Ниппельный штуцер C-1/2-P-13

№ изделия: 2026

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	11 mm
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Пневматическое подключение, канал 1	Внутренняя резьба G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с внутренним диаметром 13 мм