

Накидная гайка МСК-РК-3

№ изделия: 205254

FESTO

Металлическая версия



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Внутренняя резьба М6х0.75
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 МПа
Полный диапазон температур рабочего давления	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Пневматическое подключение, канал 1	Для шлангов с наружным диаметром 4 мм для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 3 мм
материал накидной гайки	Анодированный алюминий
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)