


# Поворотный коллектор GF-3/8

№ изделия: 2095

FESTO

с неподвижным подводом воздуха и четырьмя вращающимися отводами



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	15 mm
Положение при сборке	Любое
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Макс. скорость	300 1/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	Внутренняя резьба G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)