

Плита с аэростатическим подшипником ATBT-100-500

№ изделия: 2109871

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 100 |
| Длина подшипника | 500 mm |
| Положение при сборке | горизонтально |
| Тип крепления | С гайками для щели |
| Пневматическое присоединение | G1/4 |
| Рабочее давление | ≤ 2 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Примечание по рабочей среде | Операция смазывания невозможна |
| Температура окружающей среды | 10 ... 50 °C |
| Температура среды | 10 ... 50 °C |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Вес продукта в зависимости длины | 3,6 kg/m |
| Твердость по Шору | D 80 +/-5 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Макс. нагрузка на поверхность при работе | 400 kg/m ² |
| Повторяемость высоты полета | ±10 μm |
| Плоскостность, регулируемая | 60 μm |
| Плоскостность, при монтаже | 110 μm |