

# Накидная гайка МСК-РК-6-КУ

№ изделия: 211292

FESTO

Полимерная версия



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Внутренняя резьба M12x1
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Пневматическое подключение, канал 1	Для шлангов с наружным диаметром 8 мм для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 6 мм
материал накидной гайки	ПОМ
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)