

Быстроразъемная розетка KD4-1/2-A

№ изделия: 2145

FESTO

Самозапирающийся



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Условный проход | 10 mm |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 12 bar |
| Стандартный номинальный расход | 1.301 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Номинальный момент затяжки | 32,5 Nm |
| Допуск для номинального момента затяжки | ± 20 % |
| Вес продукта | 78 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Наружная резьба G1/2 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |