


# Быстроразъемный штекер KS4-N-9

№ изделия: 2153

FESTO

Для самозапирающихся быстроразъемных соединений.



## Таблица данных

| Характеристика                               | Значение  |
|--|---|
| Условный проход                              | 7 mm  |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 12 bar  |
| Стандартный номинальный расход               | 1.008 l/min   |
| Рабочая среда                                | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Примечание по рабочей среде                  | Возможна работа со смазкой  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC     | 1 - Низкая стойкость к коррозии   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура окружающей среды                 | -10 ... 60 °C   |
| Вес продукта                                 | 18 g  |
| Пневматическое подключение, канал 1          | N-9   |
| Замечания по материалу                       | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |