

Поворотная цапфа, модуль DAMT-V1-32-A

№ изделия: 2213233

★ Линейка основной продукции

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 32 |
| Основан на стандарте | ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1 |
| Температура окружающей среды | -40 ... 150 °C |
| Вес продукта | 220 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал винтов | Сталь Гальванизирован |
| Материал фланца с цапфой | сталь, гальванизированная |
| Материал зажимной детали | сталь, гальванизированная |
| Материал штока | Легированная сталь, нержавеющая |