

Блок питания SACN-11A-7-20

№ изделия: 2247685

Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	125 mm
Высота	130 mm
Длина	240 mm
Положение при сборке	Свободная конвенция
Первичное питание	3-фазный
Входной ток	2,3 - 1,9 A
Номинальное выходное напряжение DC	48 V
Номинальный выходной ток	20 A
Диапазон входного напряжения AC	400 ... 500 V
Поддержание напряжения питания при сбое	50 ms
Линейная частота	45 ... 65 Hz
Авторизация	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-40 ... 85 °C
Относительная влажность воздуха	95 %
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Вес продукта	3.500 g
Тип крепления	с верхней рейкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)