

Осевой набор EAMM-A-D40-40G-S1

№ изделия: 2256399

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	12,5 Nm
Вес продукта	450 g
Код интерфейса, привод	D40A D40B
Код интерфейса, двигатель	40G
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)