


# Осевой набор EAMM-A-D60-60G-G2

№ изделия: 2256696

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



## Таблица данных

| Характеристика                  | Значение  |
|---------------------------------|---|
| Положение при сборке            | Любое   |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B2-L  |
| Температура хранения            | -25 ... 60 °C   |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 %  |
| Класс защиты                    | IP40  |
| Температура окружающей среды    | -10 ... 60 °C   |
| Передаваемый момент             | 17 Nm   |
| Вес продукта                    | 1.350 g   |
| Код интерфейса, привод          | D60A<br>D60B<br>D60C  |
| Код интерфейса, двигатель       | 60G<br>80G  |
| Замечания по материалу          | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |