

Клапан быстрого выхлопа SE-3/4

№ изделия: 2280

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Быстрый выхлоп
Пневматическое подключение, канал 1	G3/4
Пневматическое подключение, канал 2	G3/4
Тип крепления	со сквозным отверстием
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	7.500 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	2.500 l/min
Рабочее давление	0,5 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-20 ... 75 °C
Материал корпуса	Алюминиевый сплав Анодированный
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Условный проход	19 mm
Положение при сборке	Любое
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-20 ... 75 °C
Вес продукта	710 g
Пневматическое подключение, канал 3	G3/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR