

# Осевой набор EAMM-A-P10-38A-67A

№ изделия: 2297644

Продукт будет снят с производства

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2026 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	12,5 Nm
Вес продукта	230 g
Код интерфейса, привод	P10-38A
Код интерфейса, двигатель	67A
Код интерфейса, корпус муфты	38A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)