

Передаточный модуль EMGA-60-P-G5-EAS-60

№ изделия: 2297687

★ Линейка основной продукции

Подходит для серводвигателей.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	60 mm
Размер фланца двигателя	60 mm
Угловой люфт	0,17 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	5:1
Макс. входная скорость	13.000 1/min
Рабочая температура редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	40 Nm
Момент инерции редуктора	0,078 kgcm ²
Максимальный выходной момент	64 Nm
Макс. эффективность	98 %
Сопротивление вращению	2,3 Nm/arcmin
Вес продукта	900 g
Интерфейс редуктора, выходной вал	60H
Интерфейс редуктора, вал привода	60P
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)