

Поводок DARD-L1-80-M

№ изделия: 2349280

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	80
Радиальное отклонение +/-	4 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Длительная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/-	7.800 N
Вес продукта	2.815 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптера	сталь, гальванизированная
Материал монтажного штифта	Сталь
Материал втулки	сталь, гальванизированная
Материал шарнира	сталь, гальванизированная
Материал винтов	Сталь с покрытием