

Соединительный кабель NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

№ изделия: 2384165

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	28 g
Электрическое присоединение 1	2x угловых разъема, M12, 3-контактных
Электрическое присоединение 2	Угловой разъем, M8, 4-контактный
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	2 A
Длина кабеля	0,2 m
Диаметр кабеля	2,9 mm
Структура кабеля	2x0,14
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)