

Круглый цилиндр EG-12-80

№ изделия: 2418

FESTO

с пружинным возвратом



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Ход | 80 mm |
| Диаметр поршня | 12 mm |
| Демпфирование | Без демпфирования |
| Определение позиции | Без |
| Варианты | Односторонний шток |
| Рабочее давление | 2 ... 8 bar |
| Режим работы | одностороннего действия нажимного действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 68 N |
| Пневматическое присоединение | G1/8 |