

# Круглый цилиндр DGS-25-25


№ изделия: 2469

Продукт будет снят с производства

FESTO

Варианты без демпфирования в конечных положениях.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	25 mm
Диаметр поршня	25 mm
Демпфирование	Без демпфирования
Определение позиции	Без
Варианты	Односторонний шток
Рабочее давление	1 ... 12 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	247 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	295 N
Пневматическое присоединение	G1/8