

Поворотный затвор пищевой VZFB-SZ-21/2"-TT-V2V2V

№ изделия: 2472689

Продукт будет снят с производства

Nominal width 21/2", with thread, SMS 1145, FPM, material 1.4301.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип конструкции | 2-ходовая поворотная заслонка |
| Тип управления | Ручное |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Присоединение запорного клапана | Наружная резьба/наружная резьба |
| Номинальный внутренний диаметр DN | 2 1/2" |
| Направление потока | реверсивный |
| Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура | 10 |
| Приводной момент | 15 Nm |
| Основан на стандарте | SMS 1145 |
| Среда | Вода Нейтральные жидкости |
| Температура среды | -15 ... 140 °C |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| Материал корпуса | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала корпуса | 1.4301 |
| Материал диска | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала диска | 1.4301 |
| Материал вала | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала вала | 1.4301 |
| Вес продукта | 2.600 g |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 - Высокая стойкость к коррозии |