

Круглый цилиндр DGS-40-200

№ изделия: 2477

Продукт будет снят с производства

FESTO

Без демпфирования в конечных положениях

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|------------------------|
| Ход | 200 mm |
| Диаметр поршня | 40 mm |
| Демпфирование | Без демпфирования |
| Определение позиции | Без |
| Варианты | Односторонний шток |
| Рабочее давление | 0,6 ... 10 bar |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 633 N |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 754 N |
| Пневматическое присоединение | G1/4 |