

# Ручной VAOH-N6-H10

№ изделия: 2500273

Продукт будет снят с производства

for mechanical actuation of butterfly valves VZFB.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина	164 mm
Тип управления	Ручное
Положение при сборке	Любое
Ширина между плоскостями	10 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
Вес продукта	300 g
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал рукоятки	Легированная сталь, нержавеющая