

Параллельный набор EAMM-U-70-D40-60P-96-S1

№ изделия: 2546123

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|---|
| Размер | 70 |
| Положение при сборке | Любое |
| Коэффициент редукции | 1:1 |
| Макс. скорость | 5.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Класс защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Массовый момент инерции | 118 kgmm ² |
| Движущий момент на холостом ходу | 0,18 Nm |
| Передаваемый момент | 7 Nm |
| Вес продукта | 1.750 g |
| Код интерфейса, привод | D40B |
| Код интерфейса, двигатель | 60P |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |