

Вилкообразная головка SG-M10

№ изделия: 2674

FESTO

с шестигранной гайкой, для поворотного крепления цилиндров, (со штоковой стороны), по DIN ISO 8140.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M10
Основан на стандарте	ISO 8140
Соответствует стандарту	DIN 71752
Резьбовое присоединение	Внутренняя резьба M10
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	104 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал монтажного штифта	Сталь Гальванизирован
Материал шарнира	Сталь Гальванизирован
Материал гайки	Сталь Гальванизирован