


# Монтажная плата VABP-S1-2V1G-G38-2

№ изделия: 2738671

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	54 mm
Функция канала 32	G1/4
Функция канала 34	G1/4
Пневматический канал 22	Монтажная плата G3/8
Пневматический канал 44	Монтажная плата G3/8
Положение при сборке	Любое
Рабочее давление	0 ... 16 bar
Стандартный номинальный расход	2.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	0 ... 50 °C
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Вес продукта	1.950 g
Подвод пилотного воздуха 14	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 4	G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав
Материал кольца	NBR
Материал винтов	Сталь