

Зажимная втулка EAMH-86-10-C27.3

№ изделия: 2789230

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	86
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	10,1 kgmm ²
Вес продукта	114 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)