



# Базовый распределитель VOFC-L-B52-G14-F9-A

№ изделия: 2820407

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 бистабильный
Тип управления	электрический
Ширина	40 mm
Стандартный номинальный расход	850 l/min
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Структура проекта	Клапан плавного пуска
Класс защиты	IP65
Условный проход	6 mm
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	Нет
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Питание пилотного каскада	Внутренний
Направление потока	неревверсивный
Safety Integrity Level (SIL)	до SIL 2 режима высоких требований Изделие может использоваться в SRP/CS вплоть до SIL 2 низкие требования
Коэффициент расхода Kv	0,65 м <sup>3</sup> /h
Коэффициент расхода Kv на выхлопе	0,65 м <sup>3</sup> /h
Максимальная частота переключения	1 Hz
Время выключения	20 ms
Время включения	< 1.000 ms
Рабочий цикл	100%
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Температура среды	-25 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Вес продукта	670 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/4
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминий С покрытием Ematal