


# Фланцевое крепление EАНН-V2-40-R1

№ изделия: 2827588

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Основан на стандарте	ISO 15552
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Класс чистоты помещения	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Вес продукта	275 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал плиты	Легированная сталь, нержавеющая
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая