

# Сильфонный комплект EADB-V2-32-S101-200

№ изделия: 2828830

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	57 mm
Размер	32
Диапазон хода	101 ... 200 mm
Удлиненный шток	81 mm
Проект	Круглый
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Комплект мембран с открытым выхлопом
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Устойчивость к среде	Пыль Разделение Масла. Смазка Бензин
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Перемещаемая масса	85 g
Вес продукта	155 g
Тип крепления	скользящий С резьбовым штифтом
Пневматическое присоединение	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптерных компонентов	Алюминиевый сплав Анодированный
Материал уплотнений	NBR
Материал гофр	NBR
Материал резьбового штифта	Легированная сталь, нержавеющая