

Сильфонный комплект EADB-V2-50-S201-300

№ изделия: 2828841

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	93 mm
Размер	50
Диапазон хода	201 ... 300 mm
Удлиненный шток	82 mm
Проект	Круглый
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Комплект мембран с открытым выхлопом
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Устойчивость к среде	Пыль Разделение Масла. Смазка Бензин
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Перемещаемая масса	209 g
Вес продукта	306 g
Тип крепления	скользящий С резьбовым штифтом
Пневматическое присоединение	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптерных компонентов	Алюминиевый сплав Анодированный
Материал уплотнений	NBR
Материал гофр	NBR
Материал резьбового штифта	Легированная сталь, нержавеющая