

Плита для блочного монтажа MRS-2

№ изделия: 2844247

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	2
Макс. количество распределителей	2
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент затяжки, установка распределителя	2,5 Nm
Макс. Момент затяжки, монтаж на стене	4 Nm
Вес продукта	365 g
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминиевый сплав