

# Фланец с осью CRSNCS-80

№ изделия: 2895924

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	80
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Варианты	Высокая коррозионная стойкость
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	1.173 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Легированная сталь, нержавеющая
Материал подшипника штока	PTFE Нержавеющая сталь
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая