

Клапан VOFD-L100T-

№ изделия: 2964753

FESTO

directly controlled, 10 mm nominal width.



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Тип управления	электрический
Ширина	51 mm
Стандартный номинальный расход	1.900 l/min
Operating pressure МПа	0 ... 1,2 МПа
Рабочее давление	0 ... 12 bar
Тип конструкции	Тарельчатый клапан с прямым управлением
Тип сброса	механическая пружина
Класс защиты	IP65
Условный проход	10 mm
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	Нет Толкающий
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	реверсивный
Пригодность для работы с вакуумом	Да
значение b	0,22
значение C	7,6 l/sbar
Коэффициент расхода Kv	1,68 m ³ /h
Коэффициент расхода Kv на выхлопе	1,68 m ³ /h
Стандартный номинальный расход 2-3	1.888 l/min
Время выключения	60 ms
Время включения	40 ms
Рабочая среда	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура среды	-25 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Вес продукта	950 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминий с покрытием