

Многополюсный EADH-E17-MP1

№ изделия: 2972137

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Положение при сборке | Любое |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 - Высокая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | 10 ... 40 °C |
| Вес продукта | 70 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений | FPM |
| Материал скобы | Нержавеющая сталь |