


# Монтажная плата VABS-S7-BE-B-G14-V14-A

№ изделия: 2999476

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Питание пилотного каскада	Внутренний
Operating pressure МПа	0,2 ... 0,8 МПа
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Коэффициент расхода Kv	2,2 м <sup>3</sup> /h
Коэффициент расхода Kv на выхлопе	8,6 м <sup>3</sup> /h
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:--]
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP65
Вес продукта	250 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	Фланец 1/4 стандарт соединений NAMUR
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминий с покрытием
Материал уплотнений	NBR